

05/2010

Mod:IND-35/DI

Production code:GL3500



Diamond
catering equipment

POSABLE INDUCTION / FREE STANDING INDUCTION

GL 2750 / GL3000 / GL 3500 IX7

TECHNICAL FEATURES

DOCUMENTATION S.A.V.

Notice d'utilisation : FX00280-A
Guide d'intervention : ---

DESCRIPTION GENERALE

Date de fabrication : 04/2010
Type : Electronique
Mécanique : INOX
Type : 304 L
304 SB 220

CARACTERISTIQUES

Alimentation : 230V $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 2% ou 60 Hz $\pm$ 2%
Intensité maximale : GL2750 12,5 A / GL3000 13.5A / GL3500 16A
Puissance maximale restituée (CEI) : 82 - 90%
Poids nu :
Poids avec commande clavier :
Inducteur : 220 mm
Consommation en veille : < 1 W

DIMENSIONS

	Emballage	Produit	Encastrément
Hauteur	310 mm	70 mm	-
Largeur	495 mm	440 mm	-
Profondeur	610 mm	580 mm	-

SECURITES

- Détection de casserole vide.
- AFFICHAGE DEFAULTS : COMMANDE CLAVIER
 - F1** CTN foyer en court circuit
 - F2** CTN foyer en circuit ouvert
 - F5** CTN électronique en court circuit
 - F6** CTN électronique en circuit ouvert
 - F7** Surchauffe électronique
 - F8** Inversion CTN foyer avant et arrière ou mauvais captage de la température
 - F9** Sous tension secteur
 - F- + BIPs** Touche activée en permanence

ATTENTION !

PORTEURS DE STIMULATEUR CARDIAQUES ET IMPLANTS ACTIFS.

Le fonctionnement de la table est conforme aux normes de perturbations électromagnétiques en vigueur. Cette table de cuisson à induction répond ainsi parfaitement aux exigences légales (directives 89/336/CEE). Elle est conçue pour ne pas gêner le fonctionnement des autres appareils électriques dans la mesure où ceux-ci respectent cette même réglementation.

Cette table à induction génère des champs magnétiques dans son très proche environnement.

DANGER TENSION !

Ce produit est un produit électronique. Certaines parties du produit sont sous tension électrique, d'autres parties doivent être reliées à la terre.

Ne pas enlever le capot lorsque le cordon d'alimentation est branché à la prise murale.

Ne pas faire fonctionner le produit ouvert.

S'il est nécessaire d'effectuer le démontage, il faut absolument faire les tests d'usage avant la mise sous tension.

TEST DE CONTINUITE DE TERRE (< 0,1 Ohm)
TEST DE HAUTE TENSION (1250 V / 15 secondes)

ATTENTION !

Lors d'une intervention de nettoyage du filtre, veuillez débrancher l'appareil. Replacer celui-ci avant chaque utilisation à l'aide de la vis TORX.

POSABLE INDUCTION / FREE STANDING INDUCTION

GL 2750 / GL3000 / GL 3500 IX7

TECHNICAL FEATURES

AFTER SALES SERVICE DATA

Operating Instructions : FX00280-A
Servicing guide : ---

OVERALL DESCRIPTION

Manufacturing date : 08/2009
Type : Electronic
Material type : Stainless steel
Type : 304 L
304 SB 220

CHARACTERISTICS

Power supply : 230V $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 2% ou 60 Hz $\pm$ 2%
Current density : GL2750 12,5 A / GL3000 13.5A / GL3500 16A
Maximum power returned (CEI) : 82 - 90%
Weight bare : -
Weight with touch panel control :
Inductor : 220 mm
Consumption in stand-by-state : < 1 W

DIMENSIONS

	Packaging	Product	Embedding
Height	375 mm	172 mm	-
Width	495 mm	392 mm	-
Depth	620 mm	526 mm	-

SECURITIES

1. Empty saucepan safeguard.
2. NOTICE BOARD DEFAULT :
 - F1 NTC short circuit
 - F2 NTC open circuit
 - F5 NTC elec. short circuit
 - F6 NTC elec. open circuit
 - F7 Electronic over heating
 - F8 NTC Inversion / Malfunction
 - F9 Voltage problem
 - F- + BIPs Permanent touch

WARNING !

PEOPLE EQUIPED WITH PACEMARKERS OR ACTIVE IMPLANTS.

The hob complies with electromagnetic standards. This induction hob therefore fully meets legal requirements (directives 89 / 336 / CEE). It has been designed so that it does not interfere with working or other electric appliances provided that they respect the same regulations.

This induction hob generates electromagnetic fields in its very close environment.

VOLTAGE WARNING!

This is an electronic product. Some parts of the product are under electric, and the other parts have to be connected with the ground.

Do not remove the top case when the power cord is connected to the wall plug.

Do not switch on when the top case is removed.

When dismantling the product, it is absolutely necessary to test it before plugging it.

TEST OF GROUND (< 0,1 Ohm)

TEST OF HIGH TENSION (1250 V / 30 sec)


BE CAREFUL !

When cleaning the filter, please disconnect the device. Replace it before use by means of a screw TORX.

POSABLE INDUCTION / FREE STANDING INDUCTION


GL 2750 / GL3000 / GL 3500 IX7

INSTRUCTIONS TECHNIQUE




POSABLE INDUCTION / FREE STANDING INDUCTION
GL 2750 / GL3000 / GL 3500 IX7

**TECHNICAL
INSTRUCTIONS**



POSABLE INDUCTION / FREE STANDING INDUCTION
GL 2750 / GL3000 / GL 3500 IX7



POSABLE INDUCTION / FREE STANDING INDUCTION**GL 2750 / GL3000 / GL 3500 IX7**

REP.	SAV / ASS	DESIGNATION / DESCRIPTION
100	SAV0206-A	CARTE GENERATEUR 3500 W POWER BOARD 3500 W
	SAV0327-A	CARTE GENERATEUR 3000W / 2750W POWER BOARD 3000 W / 2750W
110	SAV0263-A	KIT INDUCTEUR COMPLET COMPLET INDUCTOR KIT
120	SAV0168	VENTILATEUR + CONNECTEUR FAN + CONNECTOR
130	SAV0265-A	CORDON D'ALIMENTATION CEE + PASSE FIL POWER SUPPLY CORD CEE + STUFFING BOX
	SAV0333-A	CORDON D'ALIMENTATION UK + PASSE FIL POWER SUPPLY CORD UK + STUFFING BOX
140	SAV0334-A	CARTE CLAVIER SENSITIVE 3500 W TOUCH PANEL CONTROL 3500 W
	SAV0335-A	CARTE CLAVIER SENSITIVE 3000 W TOUCH PANEL CONTROL 3000 W
	SAV0336-A	CARTE CLAVIER SENSITIVE 2750 W TOUCH PANEL CONTROL 2750 W
200	SAV0328-A	DESSUS EQUIPE EQUIPPED TOP CASE
210	SAV0329-A	PLAQUE DE FOND + SEPARATEUR D'AIR LOWER PLATE + AIR SEPARATOR
220	SAV0172	BERCEAU PLASTIQUE IX7 ASSEMBLY PART IX7
230	SAV0301-A	SUPPORT CLAVIER PANEL SUPPORT
240	SAV0173	FILTRE INOX STAINLESS STEEL FILTER
250	SAV0174	SUPPORT FILTRE FILTER SUPPORT

REP.	SAV / ASS	DESIGNATION / DESCRIPTION
300	SAV0330-A	KIT VIS COMPLET FIXATION GENERATEUR COMPLETE SCREWS KIT + FIXING GENERATOR
400	SAV0331-A	CARTON COMPLET COMPLETE PACKAGING BOX
500	SAV0332-A	NOTICE D'UTILISATION FR/EN/GE/SP/IT/HO USER MANUAL FR/EN/GE/SP/IT/HO